



NETTOYANT ENZYMATIQUE POLYVALENT CONCENTRE



Formule
d'origine
naturelle

pH 7

► **Nettoyant enzymatique concentré efficace sur tous types de salissures.**

► **Compatible toutes surfaces.**

► **Laisse une odeur fraîche.**

► **Très fortement concentré en enzymes et tensio-actifs.**

► **Dissout les salissures jusque dans les moindres recoins.**

► **N'attaque pas les supports, y compris les alliages légers, surfaces fragiles, irrégulières et poreuses.**

► **Efficace pour le nettoyage des panneaux solaires.**

► **Diminue les risques d'obstruction des conduits et des siphons et limite l'engorgement des bacs à graisses.**

► **Existe en :**

- Bidon 5L concentré : ATOUT VERT MS2 SURFACES fait partie d'une gamme complète de concentrés associés aux doseurs automatiques de la gamme DILUTION SYSTEM.
- Capsules 20 ml concentrée : ATOUT VERT EXSPRAY 2 fait partie d'une gamme de 4 capsules vissables sur pulvérisateurs pour obtenir facilement une solution prête à l'emploi.

LIEUX D'UTILISATION

Convient à toutes les surfaces en collectivités et établissements de santé, hôtellerie, restauration, enseignement, grandes surfaces, magasins, salles de sport, ...

MODE D'EMPLOI

Pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Bidon 5L concentré :

Utiliser un doseur automatique de la gamme DILUTION SYSTEM pour doser le produit et obtenir une solution prête à l'emploi.

Dosages préconisés :

- Nettoyage quotidien 2%
- Surfaces encrassées : 4%

Pulvériser la solution et essuyer après application. Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l'eau potable. Pour les salissures tenaces : Frotter. Laisser agir quelques minutes et rincer.

Capsule 20ml concentrée :

Avant d'utiliser une nouvelle capsule, rincer le flacon. Remplir le flacon avec 600 ml d'eau (max 40°C). Visser la capsule sur le flacon. Agiter. Retirer la capsule et visser la gâchette. Pulvériser le produit sur la surface à traiter. Essuyer après application. Rincer si les surfaces sont en contact avec des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide bleu.

pH à 20°C : 7.

Bidon 5L réf 1020008097005

Carton 24 capsules 20 ml réf 1020008089444

Application sur surfaces : utiliser le pulvérisateur réf 1020008089555 PULVERISATEUR ATV N°2 BLEU.

Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020008097005/ FT1020008089444-0218

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com