

MASTERDOSE LRI DOSE INITIALE

APPORT D'UNE DOSE INITIALE DU LIQUIDE DE LAVAGE LORS DU REMPLISSAGE DU 1^{ER} REMPLISSAGE DU BAIN DE LAVAGE			Dosage précis	Gain de temps
--	--	--	----------------------	----------------------

► Raccordé directement sur votre machine à laver la vaisselle pour un dosage fiable et précis des produits.

► Maîtrise des consommations.

► Raccordement facile sur la machine.

► Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz.

► 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans).

► Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre.

► Doseur électronique de transfert et d'injection des liquides de lavage et de rinçage avec apport d'une dose initiale du liquide de lavage lors du 1er remplissage du bain de lavage pour obtenir ainsi le grammage désiré au démarrage.

► Dosage en continu via un potentiomètre pour le remplissage de la machine, Réapport du produit de Lavage en Travail / Repos. Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de Rinçage

Coffret double moulé		✓
Débit de Pompe péristaltique	5L/h	1.2L/h
Hauteur d'aspiration maximum	3m	3m
Interrupteur On/Off pour le démarrage de la machine		✓
Bouton Réamorçage Pompe	✓	✓
Tension	220V 24V	
Pression de refoulement	0.8b	3b

Equipements Lavage

- Kit Tuyau Lavage (silicone, EPDM, C-flex)
- Tuyau Ø5x8 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Lavage
- Passage de Cloison équerre inox
- Sonde de résistivité (pour le Masterdose LRS)

Equipements Rinçage

- Kit Tuyau Rinçage (silicone, EPDM)
- Tuyau Ø2.7x4 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Rinçage
- Clapet d'injection inox cannelé



FT1020005080000-1115

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com